


OR0004



Reflekterende sensor

ORR-V/ORT-V

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring



mottaker i øvre linse
sender i nedre linse



Produktegenskaper

Type av lys	infrarødt lys
Hus	rektangulær

Applikasjon

Funksjon prinsipp	Reflekterende sensor
-------------------	----------------------

Elektriske data

Tilkobling til koblingsforsterkere	ja
Svitsjeforsterkere	Tilkobling til koblingsforsterkere OV5012, OV0010
Type av lys	infrarødt lys
Bølgelengde [nm]	950,00

Utganger

Beskyttelse mot kortslutning	nei
Overbelastningsbeskyttelse	nei

Deteksjonsområde

Område referert til prismatisk reflektor [m]	0,30...1,00; (Prismatisk reflektor Ø 80 E20005)
Rekkevidde [mm]	< 200,00; (hvitt papir 200 x 200 mm)

Driftsforhold


Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...80,00
Beskyttelse	IP 67



Reflekterende sensor

ORR-V/ORT-V

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Vekt	[g]	77,00
Hus		rektangulær
Materialer		PPO endret
Linsejustering		sidelinse
Tilbehør		
Varer som leveres		Vinkelbraketter: 1, E20212
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Kabel: 2 m; 2 x 0,14 mm ²		
Tilkobling		



1 = sender
 2 = mottaker
 Lederfarger :
 RD = rød
 WH = hvit
 screen = skjerm