




Innfelt trykksensor med display

PI-004-RES30-E-ZVG/US/ /P

utfasingsartikkel
Avbruddsdato: 31.03.2024

Alternative artikler: PI1005 eller PI1705
Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

Vennligst ikke bruk for nye prosjekter.
ingen flere adaptere tilgjengelige som tilbehør



- 1 alfanumerisk skjerm 4-sifret
- 2 status LED'er
- 3 programmeringsknapp
- 4 Aseptoflex tetningskant
- 5 Aseptoflex tråd



Produktegenskaper			
Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 1		
Måleområde	-1,00...4,00 bar	-14,50...58,00 psi	-100,00...400,00 kPa
Prosesstilkobling	gjenget tilkobling Aseptoflex ekstern tråd Aseptoflex		
Applikasjon			
Spesiell egenskap	gullbelagte kontakter		
Applikasjon	innfelt montering for mat- og drikkevareindustrien		
Installasjon	fritt roterbart hus 350°		
Medier	viskøse medier og væsker med suspenderte partikler; væsker og gasser		



Innfelt trykksensor med display

PI-004-RES30-E-ZVG/US/ /P

Mediumtemperatur	[°C]	-25,00...125,00; (145 max. 1h)		
Min. sprengningstrykk		100,00 bar	1 450,00 psi	10 000,00 kPa
Trykkklassifisering		30,00 bar	435,00 psi	3 000,00 kPa
Type av trykk		relativt trykk		
Ingen død-plass		ja		

Elektriske data				
Driftsspenning	[V]	20,00...32,00 DC		
Min. isolasjonsmotstand	[MΩ]	100,00; (500 V DC)		
Beskyttelsesklasse		III		
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja		
Innkoblingsforsinkelsestid	[s]	0,50		
Slå på toppstrøm	[mA]	6,00		
Slå på topp gjeldende varighet	[ms]	30,00		
Integrert vaktbikkje		ja		

Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 1

Utganger	
Totalt antall utganger	1
Utgangssignal	analogt signal
Antall analoge utganger	1
Analog strømutgang [mA]	4,00...20,00, invertible; (skalerbar 1:4)
Maks. last [Ω]	300,00
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Måle - / innstillingsområde			
Måleområde	-1,00...4,00 bar	-14,50...58,00 psi	-100,00...400,00 kPa
Analogt startpunkt	-1,00...3,00 bar	-14,50...43,50 psi	-100,00...300,00 kPa
Analogt endepunkt	0,00...4,00 bar	0,00...58,00 psi	0,00...400,00 kPa
I trinn av	0,01 bar	0,05 psi	0,50 kPa
Fabrikkinnstilling		ASP = 0,000 bar	AEP = 4,000 bar

Nøyaktighet/avvik		
Repeterbarhet	[X21]	< ± 0,1; (med temperatursvingninger < 10 K; Turn down 1:1)
Egenskaper avvik	[X21]	< ± 0,2; (Turn down 1:1 , linearitet, inkl. hysteres og repeterbarhet , grenseverdiinnstilling til DIN EN IEC 62828-1)
Linearitetsavvik	[X21]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)
Hysteres avvik	[X21]	< ± 0,15; (Turn down 1:1)
Langsiktig stabilitet	[X21]	< ± 0,1; (Turn down 1:1; årlig)
Temperaturkoeffisient nullpunkt	[X22]	< ± 0,05; (0...70 °C)
Temperatur koeffisient span	[X22]	< ± 0,15; (0...70 °C)

Responstid		
Demping for den analoge utgangen dAA	[s]	0,10...100,00
Maks. responstid analog utgang	[ms]	40,00



Innfelt trykksensor med display

PI-004-RES30-E-ZVG/US/ IP


Programvare / programmering		
Alternativer for parameterinnstilling	nullpunkt; spenne	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...100,00
Beskyttelse	IP 67; IP 69K	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5/1 kV
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V
Støtmotstand	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)
MTTF	[ANN]	238,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	405,00
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE	
Materiale (fuktede deler)	keramikk (99,9 % Al2O3); rustfritt stål (1,4435/ 316L); overflateegenskaper: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE	
Min. trykksykluser	100 millioner	
Prosesstilkobling	gjenget tilkobling Aseptoflex ekstern tråd Aseptoflex	
Displayer/driftselementer		
Display	Displayenhet	4 x LED, grønn
	funksjonsskjerm	alfanumerisk skjerm, 4-sifret
	målte verdier	alfanumerisk skjerm, 4-sifret
Displayenhet	bar; psi; kPa; % av span	
Merknader		
Merknader	3-A-kvalifikasjonen er bare gyldig hvis adaptere med 3-A kvalifikasjon brukes til installasjon	
Merk	Vennligst ikke bruk for nye prosjekter.; ingen flere adaptere tilgjengelige som tilbehør	
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte		
2 1 3 4		



Innfelt trykksensor med display

PI-004-RES30-E-ZVG/US/ /P

Tilkobling



- 1: normal drift
2: programmeringsoperasjon (P = kommunikasjon via EPS / FDT-grensesnitt)