



Trykkbryter med keramisk målecelle


PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: PP2001

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

støtter EPS- og IO-Link-kommunikasjon



- 1 7-segments LED-skjerm
- 2 programmeringsknapp
- 3 tilkobling for spenningsforsyning og utgangssignaler
- 4 tilkobling for EPS-sensor
- 5 monteringsmutter



Applikasjon

Spesiell egenskap

gullbelagte kontakter

Applikasjon

for industrielle applikasjoner

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	10,80...30,00 DC
Strømforbruk	[mA]	< 60,00
Min. isolasjonsmotstand	[MΩ]	100,00; (500 V DC)
Beskyttelsesklasse		III
Beskyttelse mot omvendt polaritet		ja
Innkoblingsforsinkelsestid	[s]	1,50

Utganger

Utgangssignal		koblingssignal
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC	[V]	2,00



Trykkbryter med keramisk målecelle

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Type kortslutningsbeskyttelse	pulsert
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Responstid

Maks. måle-/visningssyklus [ms]	200,00
---------------------------------	--------

Programvare / programmering

Alternativer for parameterinnstilling	avhengig av den tilkoblede sensoren
---------------------------------------	-------------------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Lagringstemperatur [°C]	-40,00...100,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF utstrålt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledet	10 V
Støtmotstand	DIN IEC 68-2-27	50 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand	DIN IEC 68-2-6	20 g (10...2000 Hz)

Mekaniske data

Vekt [g]	0,38
Dimensjoner [mm]	100,00 x 34,00 x 48,00
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L); EPDM/X; CO-PC; PBT; FKM

Displayer/driftselementer

Display	koblingsstatus	LED, rød
	funksjonsskjerm	7-segments LED-skjerm
	målte verdier	7-segments LED-skjerm

Tilbehør

Varer som leveres	Jumpkabler: 0,8 m, for parameterinnstilling i frakoblet modus
-------------------	---

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------




Trykkbryter med keramisk målecelle

PP-PRG- /QFRKG/US/ /

Elektrisk tilkobling

Tilkobling



Koblinger: 1 x M12; kontakter: gullbelagte