



Lisens for å betjene moneo i virtualiseringsmiljøer

moneo vAppliance License



Applikasjon	
Bruksområder	Virtuell maskin for betjening av moneo-programvaren i en eksisterende IT-infrastruktur
	moneo-programvare forhåndsinstallert
	inkl. styringssystem for maskinvedlikehold
Konfigurasjon	Integrasjon av .OVF-filen til virtualiseringsmiljøet og påfølgende konfigurasjon i AMS (apparatstyringssystem)
Kompatibilitet	VMware vSphere 7.0 eller nyere versjon
	Microsoft Hyper-V 2019 eller nyere versjon
Konnektivitet	grensesnitt for sensor og IT-nettverk
Vedlikehold og støtte	inkl. vedlikehold og kundestøtte til utgangen av påfølgende år
Programvare / programmering	
Språk	Engelsk
Data carrier	nedlasting

**Lisens for å betjene moneo i virtualiseringsmiljøer**

moneo vAppliance License

Type av lisens	enkelt lisens
Lisensklasse	fullversjon
Systemkrav	
Min. CPU-syklus	1,8 GHz
Min. antall CPU-kjerner	4
Min. RAM	8 GB
Min. grafisk oppløsning	1920 x 1080
Nettverkskort	2 x Ethernet 1 Gbit
Nettverksprotokoll	Ethernet TCP/IP
Operativsystem	VMware vSphere 7.0; Microsoft Hyper-V 2019; (eller nyere versjon)
Nettleser	Google Chrome; Mozilla Firefox; (støttede versjoner: se gjeldende versjonsmerknader)
Merknader	
Merknader	nødvendige lisenser for bruk av moneo-produkter må bestilles separat