


SP321A



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SPR12ABB/2G/6M



Produktegenskaper

Prosesstillkobling	G 1/2 ekstern tråd
--------------------	--------------------

Applikasjon

Medier	Væsker; Gasser
Mediumtemperatur [°C]	-20,00...70,00
Trykklassifisering [bar]	30,00

Væsker

Mediumtemperatur [°C]	-20,00...70,00
-----------------------	----------------

Gasser

Mediumtemperatur [°C]	-20,00...70,00
-----------------------	----------------

Elektriske data

Tilkobling til kontrollmonitor	VS4000
--------------------------------	--------

Måle - / innstillingsområde

Væsker

Innstillingsområde [cm/s]	3,00...300,00
Største følsomhet [cm/s]	3,00...100,00

Gasser

Innstillingsområde [cm/s]	100,00...15 000,00
Største følsomhet [cm/s]	100,00...7 500,00

Nøyaktighet/avvik

Temperaturgradient [K/min]	30,00
----------------------------	-------

Responstid

Responstid [s]	1,00...10,00
----------------	--------------

Væsker

Responstid [s]	1,00...10,00
----------------	--------------

Gasser

Responstid [s]	1,00...10,00
----------------	--------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...70,00
Beskyttelse	IP 65; IP 67

SP321A



Gjennomstrømning For tilkobling til en evalueringsenhet

SPR12ABB/2G/6M

Tester/godkjenninger		
Godkjenning	CSANe 21ATEX2239; IECEx CSA 21.0045	
ATEX-merking	II 2G Ex ia IIC T4 Gb	
Støtmotstand	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Vibrasjonsmotstand	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[ANN]	8 519,00


Mekaniske data		
Vekt	[g]	367,50
Hus	gjenget type	
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L)	
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4404 / 316L)	
Prosesstilkobling	G 1/2 ekstern tråd	

Merknader		
Merknader	I prinsippet tar typetesten etter 2014/34/EU (ATEX) kun hensyn til atmosfæriske forhold (0,8...1,1 bar).	
	For trykk utenfor dette området må bruken vurderes og godkjennes av brukeren.	
	Følg bruksanvisningen og typetestsertifikatet.	
Antall i forpakning	1,00 stk.	

Elektrisk tilkobling

Kabel: 6 m, TPE-S; Maksimal kabellengde: 100 m; (4 x 0,5 mm²); 4 x 0,34 mm²

Tilkobling



- 1 SR307A / VS4000
2 SP321A
Lederfarger :
BK = svart
BN = brun
BU = blå
WH = hvit