




Kontrollvakter for temperatursensorer

VS0200/ 24VDC/EX

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: SR2301

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



1 montering på DIN-skinne

Applikasjon

Applikasjon

Strømningsovervåking; Trådovervåking

Elektriske data

Driftsspenningstoleranse	[%]	-10,00...10,00
Driftsspenning	[V]	24,00 DC
Strømforbruk	[mA]	200,00
Innkoblingsforsinkelsestid	[s]	30,00
Antall kanaler		1

Utganger

Elektrisk design	relé
Kontaktklassifisering	4 A, 250 V AC / cos phi > 07
Koblingsfunksjon strømningsovervåking	relay de-energised når strømmen er til stede
Koblingsfunksjon ledningsbrudd overvåking	stafett deaktivert i tilfelle wire pause

Programvare / programmering

Justering av koblingspunkt	potensiometer
Valg av væsker / gasser	skyvebryter

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...60,00
Beskyttelse		IP 40
Beskyttelsesterminaler		IP 20

Tester/godkjenninger

Godkjenning	PTB Ex-94.C.2030X
-------------	-------------------



Kontrollvakter for temperatursensorer

VS0200/ 24VDC/EX

Sikkerhetsklassifisering		
Betegnelse	i beskyttelsesvurdering egensikkerhet	
Spennning	[V]	15,8
Strøm	[mA]	208
Strøm	[mW]	1180
[Ex ia] IIC betegnelse	[EEx ia] IIC	
[Ex ia] IIB betegnelse	[EEx ia] IIB	
[Ex ib] IIC betegnelse	[EEx ib] IIC	
[Ex ib] IIB betegnelse	[EEx ib] IIB	
[Ex ia] IIC induktans	460µH	
[Ex ia] IIB induktans	1mH / 2mH	
[Ex ia] IIC induktans	460µH	
[Ex ib] IIB induktans	3,6mH	
[Ex ia] IIC kapasitans	53nF	
[Ex ia] IIB kapasitans	540nF / 360nF	
[Ex ib] IIC kapasitans	470nF	
[Ex ib] IIB kapasitans	1,9µF	
Mekaniske data		
Hus	hus for DIN-skinneinstallasjon	
Dimensjoner	[mm]	75,00 x 55,00 x 110,00
Materialer	plast	
Displayer/driftselementer		
Display	Funksjon	11 x LED
	koblingsstatus	LED, rød
Merknader		
Merknader	Forsiktighet Kontrollmonitoren skal monteres utenfor det farlige området.	
Antall i forpakning	1,00 stk.	




Kontrollvakter for temperatursensorer

VS0200/ 24VDC/EX

Elektrisk tilkobling

terminaler: 16 x ...2,5 mm²

Tilkobling



1: Relais Strømningsovervåking

2: Relais Trådovervåking

Lederfarger :

BN = brun

BU = blå

BK = svart

WH = hvit

GY = grå