


TS2659



Temperaturkabelsensor med skruesensor

TS-PT100-SCREW-IN M6



Produktegenskaper

Måleområde	-30,00...180,00 °C	-22,00...356,00 °F
Prosesstillkobling	gjenget tilkobling M6 ekstern tråd	

Applikasjon

Måleelement	1 x Pt 100; (til DIN EN 60751, klasse A)
Installasjon	overflatemontert RTD for solide kropper

Elektriske data

Beskyttelsesklasse	III
--------------------	-----

Måle - / innstillingsområde

Måleområde	-30,00...180,00 °C	-22,00...356,00 °F
------------	--------------------	--------------------

Nøyaktighet/avvik

Nøyaktighet	[K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
-------------	-----	-----------------------------------

Responstid

Dynamisk respons T05 / T09	[s]	3 / 8; (to DIN EN 60751)
----------------------------	-----	--------------------------

Driftsforhold

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Tester/godkjenninger

MTTF	[ANN]	10 377,80
------	-------	-----------

Mekaniske data

Vekt	[g]	110,70
Hus		skru-inn sensor
Dimensjoner	[mm]	M6
Gjengebetegnelse		M6
Materialer		rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Prosesstillkobling		gjenget tilkobling M6 ekstern tråd

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

TS2659



Temperaturkabelsensor med skruesensor

TS-PT100-SCREW-IN M6

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, silikon

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

