

TS335A




Temperaturkabelsensor med prosesstilkobling

TS-300KEKD05...../US/3D

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: TS325A

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Måleområde	-20,00...80,00 °C	-4,00...176,00 °F
------------	-------------------	-------------------

Applikasjon

Spesiell egenskap	Skjermet kabel
Måleelement	1 x Pt 100; (til DIN EN 60751, klasse B; driftsstrøm maks. 10 mA)
Medier	væsker og gasser
Minimum installasjonsdybde [mm]	15,00

Elektriske data

Beskyttelsesklasse	III
--------------------	-----

Måle - / innstillingsområde

Måleområde	-20,00...80,00 °C	-4,00...176,00 °F
Merknad om måleområde	måleområde for ikke-ATEX applikasjoner: -20...180 °C / -4...356 °F	

Nøyaktighet/avvik

Nøyaktighet [K]	$\pm (0,30 K + 0,005 x t)$
-----------------	-----------------------------

Responstid

Dynamisk respons T05 / T09 [s]	6 / 18; (to DIN EN 60751)
--------------------------------	---------------------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...80,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger

ATEX-merking	 II 3D IP 67 T 100 °C X
--------------	--

Mekaniske data

Dimensjoner [mm]	Ø 5,00 / L = 35,00
Materialer	rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Probe diameter [mm]	5,00

Merknader

Merknader	Verdiene for nøyaktighet gjelder for rennende vann.
Antall i forpakning	1,00 stk.

TS335A




Temperaturkabelsensor med prosesstilkobling

TS-300KEKD05...../US/3D

Elektrisk tilkobling

Kabel: 3 m, silikon, beskyttet

Tilkobling



1 = skjerm ikke koblet til huset
Lederfarger :
WH = hvit
BK = svart
RD = rød