


TS4759



Temperaturkabelsensor med skruesensor

TS-PT100-SCREW-IN M5/4M



Produktenskaper

Måleområde	-30,00...180,00 °C	-22,00...356,00 °F
Prosesstillkobling	gjenget tilkobling M5 ekstern tråd	

Applikasjon

Måleelement	1 x Pt 100; (til DIN EN 60751, klasse A)
Installasjon	overflatemontert RTD for solide kropp

Elektriske data

Beskyttelsesklasse	III
--------------------	-----

Måle - / innstillingsområde

Måleområde	-30,00...180,00 °C	-22,00...356,00 °F
------------	--------------------	--------------------

Nøyaktighet/avvik

Nøyaktighet	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
-------------	-----	-------------------------

Responstid

Dynamisk respons T05 / T09	[s]	3 / 8; (to DIN EN 60751)
----------------------------	-----	--------------------------

Driftsforhold

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Tester/godkjenninger

MTTF	[ANN]	12 683,90
------	-------	-----------

Mekaniske data

Vekt	[g]	159,60
Hus	skru-inn sensor	
Dimensjoner	[mm]	M5
Gjengebetegnelse	M5	
Materialer	rustfritt stål (1.4404 / 316L)	
Prosesstillkobling	gjenget tilkobling M5 ekstern tråd	

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.	
---------------------	-----------	--

TS4759




Temperaturkabelsensor med skruesensor

TS-PT100-SCREW-IN M5/4M

Elektrisk tilkobling

Kabel: 4 m, silikon

Tilkobling



RD = Lederfarger :
WH = rød
 hvit