




Temperaturkabelsensor med prosesstilkobling

TS-250KCKD6-...../US/

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: TS9289

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!



Produktegenskaper

Måleområde	-40,00...150,00 °C	-40,00...302,00 °F
------------	--------------------	--------------------

Applikasjon

Måleelement	1 x Pt 100; (til DIN EN 60751, klasse A)
Medier	væsker og gasser
Minimum installasjonsdybde [mm]	15,00

Elektriske data

Beskyttelsesklasse	III
--------------------	-----

Måle - / innstillingsområde

Måleområde	-40,00...150,00 °C	-40,00...302,00 °F
------------	--------------------	--------------------

Nøyaktighet/avvik

Nøyaktighet [K]	$\pm (0,15 K + 0,002 \times t)$
-----------------	-----------------------------------

Responstid

Dynamisk respons T05 / T09 [s]	3 / 10; (to DIN EN 60751)
--------------------------------	---------------------------

Driftsforhold

Beskyttelse	IP 67
-------------	-------

Mekaniske data

Vekt [g]	125,00
Dimensjoner [mm]	Ø 6,00
Materialer	rustfritt stål (1.4571/316Ti); FKM
Materiale (fuktede deler)	rustfritt stål (1.4571/316Ti)
Probe diameter [mm]	6,00

Merknader

Merknader	Verdiene for nøyaktighet gjelder for rennende vann.
Antall i forpakning	1,00 stk.

TS9281



Temperaturkabelsensor med prosesstilkobling

TS-250KCKD6.-...../US/

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2,5 m, FKM

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

