



Grunnleggende lisens for VSE OPC UA-serveren

VSE OPC UA SERVER LIC



Applikasjon

Bruksområder	OPC UA serverprogramvare for ifm diagnoseelektronikk type VSE
Enhetsadministrasjon	Enkel gjenkjenning av enheter via nettverkssøk eller IP-adressering
Brukeradministrasjon	assignment of user roles and rights opprettelse av brukergrupper
Lisenshåndtering	Legge til og administrere VSE OPC UA-serverlisenser kontinuerlig lisensforlengelse mulig

Programvare / programmering

Språk	Tysk; Engelsk
Data carrier	nedlasting
Type av lisens	enkelt lisens
Lisensklasse	fullversjon



Grunnleggende lisens for VSE OPC UA-serveren

VSE OPC UA SERVER LIC

Systemkrav	
CPU type (eller bedre)	X64 eller X86
Min. CPU-syklus	2,3 GHz
Min. antall CPU-kjerner	4
Min. RAM	8 GB
Min. grafisk oppløsning	1920 x 1080
Nødvendig enhet grensesnitt	USB; LAN Adapter - RJ45
Nettverkskort	Ethernet 1 Gbit
Nettverksprotokoll	Ethernet TCP/IP
Operativsystem	Linux (Debian-basert) Docker & Docker Compose; Microsoft Windows 11 64-bit; Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 2016; .NET Framework 4.7.2 eller nyere; (bare versjoner i Microsofts kundestøtteperiode)
Nettleser	Google Chrome; Mozilla Firefox; (støttede versjoner: se gjeldende versjonsmerknader)
I tillegg nødvendig programvare	VOD001
	VSE OPC UA serverenhetslisens
Application	
Min. harddisk minne	1 GB
Log files	
Min. harddisk minne	5 GB
Non process data	
Min. harddisk minne	5 GB
Process data	
Min. harddisk minne	64 GB
Mekaniske data	
Vekt [g]	0,00
Merknader	
Merknader	Merk : Dette produktet inkluderer programvare under OPC Redistributables Agreement of Use fra OPC Foundation i versjonen som er gyldig når bestillingen er plassert