




Ethernet-kamera for mobile maskiner

O2MXOOKG/E3/GM/180



Produktegenskaper		
Blendervinkel [°]	[°]	180,00 x 130,00
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	9,00...30,00 DC
Strømforbruk	[W]	2,00
Overspenningsbeskyttelse		ja; (opptil 80 VDC)
Bildesensor		høy oppløsning 1/3" CMOS-Rolling Shutter, 1280 H x 960 V
Utganger		
Videoutgang		PAL: 720p SDR: 60 fps, 960p SDR: 45 fps, 720p HDR: 56 fps, 960p HDR: 43 fps
Deteksjonsområde		
Blendervinkel [°]	[°]	180,00 x 130,00
Grensesnitt		
Antall Ethernet-grensesnitt		1
Protokoll		DHCPv4; static IPv4
Merknad om protokoll		RTP (MJPEG RFC2435 and h.264 RFC6184) over UDP
		ISO17215-2014
		IEEE1722 (AVB)
		ARP



Ethernet-kamera for mobile maskiner

O2MXOOKG/E3/GM/180

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Lagringstemperatur	[°C]	40,00...125,00
Beskyttelse		IP 67; IP 69K
Kjemiske medier	DIN12116	syrefast klasse 2-3

Tester/godkjenninger		
EMC	DIN EN 61000-6-4	industrielle miljøer
	DIN EN 61000-6-2	industrielle miljøer
Saltspraytest	IEC 60068-2-52	

Mekaniske data		
Vekt	[g]	328,65
Liten bøyeradius	[mm]	50,00; (Kabel)
Materialer	hus: aluminium svart anodisert; linse: floatglass kjemisk herdet	

Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - Ethernet

Koblinger: 1 x M12; koding: D



1 TD +
 2 RD +
 3 TD -
 4 RD -

Elektrisk tilkobling - strømforsyning

Koblinger: 1 x M12; koding: A



1 Power
 2 NC
 3 0 V
 4 NC