




Gateway for trådløse vibrasjonssensorer

VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20



Applikasjon

Radiogodkjenning for	USA; Canada; EU/RED; Australia; Brasil
Merknad om radiogodkjenning	Listen over land som anvender det europeiske radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED) finner du under "Nedlastinger".

Elektriske data

Driftsspenning [V]	3,60 DC; (litiumthionylkloridbatteri litiumthionylkloridbatteri; batterilevetid > 4 år; (avhengig av miljøforhold og innstillinger); batteriet kan ikke byttes ut)
Strømforbruk [mA]	< 200,00
Beskyttelsesklasse	III

Programvare / programmering

Alternativer for parameterinnstilling	MQTT; ifm IoTcore
---------------------------------------	-------------------

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	WLAN; Mobilnettverk; Ethernet
Ethernet	
Kontakttype	RJ45



Gateway for trådløse vibrasjonssensorer

VIBRATION WIRELESS GATEWAY IP20

Protokoll		TCP/IP	
Brukstype		dataoverføring	
ISM			
Frekvensbånd		2,4 GHz	
Sikkerhetsstandard		AES-128	
Protokoll		proprietær	
Brukstype		sensortilkobling	
Merknad om grensesnitt		antall maksimale tilkoblinger av sensorer: 30	
Mobilnettverk			
Transmisjonstandard		2G quadband GSM; LTE Cat-M1; NarrowBand-IoT	
Brukstype		dataoverføring	
USB			
Kontakttype		USB A	
Brukstype		firmwareoppdatering	
WLAN			
Frekvensbånd		2,4 GHz	
Sikkerhetsstandard		WPA2	
Brukstype		dataoverføring	
Driftsforhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...50,00	
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...85,00	
Beskyttelse		IP 20	
Tester/godkjenninger			
EMC	DIN EN 301489-1		
	DIN EN 301489-17		
	DIN EN 301489-52		
Mekaniske data			
Vekt	[g]	423,00	
Dimensjoner	[mm]	Ø 95,00	
Materialer		PA; ABS	
Displayer/driftselementer			
Display	Status	1 x LED	
Tilbehør			
Varer som leveres	Monteringstilbehør, For veggmontering		
	Strømforsyninger		
Merknader			
Merknader	ingen SIM-kort levert		
Antall i forpakning	1,00 stk.		