


RFID-brikke

HF Databolt, 2K Bytes FRAM, 5 pieces



Elektriske data

Arbeidsfrekvens	[MHz]	13,56
Minnestørrelse	[bit]	16 384,00
Minnetype		FRAM
Brikketype		MB89R118C
Antall blokker		256
Blokkstørrelse	[Byte]	8,00
RFID standard		ISO 15693

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...125,00

Mekaniske data

Vekt	[g]	8,60
Type montering		Installasjon på metalliske- og ikke-metalliske materialer; (skruefeste ; kleber seg fast til overflaten)
Dimensjoner	[mm]	Ø 22,00 / L = 20,50
Materialer		stål; PA 6

Merknader

Antall i forpakning		5,00 stk.
---------------------	--	-----------

ZH4033



RFID-brikke

HF Databolt, 2K Bytes FRAM, 5 pieces

Andre data

Leseavstand når den ikke er montert på metall (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	12
ANT420 / DTI420	10
ANT421 / DTI421	17
ANT430 / DTI430	15
ANT431 / DTI431	18
ANT515 / DTI515 / DTI515	10
ANT513 / DTI513 / DTI513	22