




## Kontrollpaneler for kjølevann

KWST WITH BALANCING VALVES



- 1 filter
- 2 Magnetisk-induktive flow meter SM6000
- 3 vannstoppventil
- 4 backstop
- 5 reguleringsventil
- 6 elektronisk trykkmåler PK6524



### Produktenskaper

Prosesskobling for sveisepistol

Prosesstillkobling M22 x 1,5

Prosesskobling for vannforsyning

Prosesstillkobling M22 x 1,5



## Kontrollpaneler for kjølevann

KWST WITH BALANCING VALVES

|                                 |                                                                                         |                |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Strømningsovervåking            |                                                                                         |                |
| Måleområde                      | [l/min]                                                                                 | 0,10...25,00   |
| Applikasjon                     |                                                                                         |                |
| Spesiell egenskap               | gullbelagte kontakter                                                                   |                |
| Applikasjon                     | Industrielle applikasjoner / Fabrikkautomatisering; kontrollpanel for kjølevann         |                |
| Installasjon                    | tilkobling til rør ved hjelp av en adapter; rør-tilkobling                              |                |
| Måleparametere                  | Gjennomstrømning; Temperatur; Trykk; totalisator                                        |                |
| Kontroller                      | manuell                                                                                 |                |
| Medier                          | ledende væsker; Vannholdige medier; glykol løsninger                                    |                |
| Mediumtemperatur                | [°C]                                                                                    | -10,00...70,00 |
| Trykkklassifisering             | [bar]                                                                                   | 10,00          |
| Komponenter                     | Magnetisk-induktive flow meter, SM6000                                                  |                |
|                                 | Elektronisk trykkmåler, PK6524                                                          |                |
|                                 | filter                                                                                  |                |
|                                 | vannstoppventil                                                                         |                |
|                                 | reguleringsventil                                                                       |                |
|                                 | backstop                                                                                |                |
| Utganger                        |                                                                                         |                |
| Utgangssignal                   | koblingssignal; analogt signal; Puls utgang; IO-Link (konfigurerbar)                    |                |
| Utgangsfunksjon                 | normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)                                        |                |
| Måle - / innstillingsområde     |                                                                                         |                |
| Trykkovervåking                 |                                                                                         |                |
| Måleområde                      | [bar]                                                                                   | 0,00...10,00   |
| Strømningsovervåking            |                                                                                         |                |
| Måleområde                      | [l/min]                                                                                 | 0,10...25,00   |
| Temperaturovervåking            |                                                                                         |                |
| Måleområde                      | [°C]                                                                                    | -20,00...80,00 |
| Driftsforhold                   |                                                                                         |                |
| Omgivelsestemperatur            | [°C]                                                                                    | -10,00...50,00 |
| Lagringstemperatur              | [°C]                                                                                    | -25,00...80,00 |
| Beskyttelse                     | IP 67; (sensorer)                                                                       |                |
| Tester/godkjenninger            |                                                                                         |                |
| EMC                             | DIN EN 61000-6-2                                                                        |                |
|                                 | DIN EN 61000-6-3                                                                        |                |
| Direktivet for trykkutstyr      | Lyd engineering praksis; kan brukes til gruppe 2 væsker; gruppe 1 væsker på forespørsel |                |
| Mekaniske data                  |                                                                                         |                |
| Vekt                            | [g]                                                                                     | 3 858,00       |
| Type montering                  | Monteringsbrakett                                                                       |                |
| Materialer                      | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PBT-GF20; PBT; PC; FKM; TPE; gunmetal (2.1096.01)       |                |
| Materiale (fuktede deler)       | rustfritt stål (1.4404 / 316L); PEEK; FKM; NBR; PVDF                                    |                |
| Prosesskobling for sveisepistol |                                                                                         |                |
| Prosesstilkobling               | M22 x 1,5                                                                               |                |

# ZZ0262



## Kontrollpaneler for kjølevann

KWST WITH BALANCING VALVES

### Prosesskobling for vannforsyning

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Prosesstilkobling | M22 x 1,5 |
|-------------------|-----------|

### Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

### Elektrisk tilkobling

Koblinger: 3 x M12; kontakter: gullbelagte