

AC1015




Repeater AS-i

Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC2215

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Aplikacja Wydłużenie sieci AS-i o kolejne 100m

Dane elektryczne

Pobór prądu [mA] 2

Wyjścia

Wykonanie elektryczne AS-i

Separacja galwaniczna tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] 0...60

Ochrona IP 67

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz działanie 2 x LED, kolor zielony

Uwagi

Uwagi Ten repeater AS-i nie ma przypisanego adresu slave.
Całkowita liczba slave przypisanych do mastera AS-i nie ulega zmianie.
Repeater nie wymaga żadnej nastawy parametrów.

Sztuk w opakowaniu 1 szt.




Repeater AS-i

Repeater 6GK1 210-0SA00 IP67

Połączenie elektryczne

Konektor: M12; kodowanie: A



Podłączenie