




Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

AnalogModule 1A0 ST

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC2611

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	135
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		AS-i
Zakres napięcia DC	[V]	13...36; (do PELV)
Maks. prąd obciążenia na wyjście	[mA]	100
Zabezpieczenie przed zwarcieniem		tak
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...70
Ochrona		IP 20
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50295	
Klasyfikacja AS-i		
AS-i profil		S-7.1
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7
AS-i_ID_kod	[hex]	1

AC2605



Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

AnalogModule 1A0 ST

Dane mechaniczne

Typ montażu	Montaż na szynie DIN i płycie montażowej; zabudowa modułowa
Materiał	PA; PVC

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	Funkcja	1 x LED, kolor żółty
		1 x LED, kolor czerwony


Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe:

Podłączenie



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	zasilanie siłownika +24V
I-	zasilanie siłownika 0V
AA	wyjście analogowe +
0V	wyjście analogowe 0V