




## Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

CabinetModule 4DO T C

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



## Dane elektryczne

|                                 |      |                |
|---------------------------------|------|----------------|
| Napięcie zasilania              | [V]  | 26,5...31,6 DC |
| Pobór prądu                     | [mA] | < 40           |
| Maks. całkowity prąd obciążenia | [A]  | 4              |

## Wejścia / wyjścia

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 4 |
|----------------------|---------------------------|

## Wyjścia

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Wykonanie elektryczne            | PNP                    |
| Liczba wyjść binarnych           | 4                      |
| Podłączenie                      | PNP                    |
| Zakres napięcia DC               | [V] 10...30; (do PELV) |
| Maks. prąd obciążenia na wyjście | [mA] 1000              |
| Zabezpieczenie przed zwarcieniem | tak                    |
| Separacja galwaniczna            | tak                    |

## Warunki pracy

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Temperatura otoczenia | [°C] -25...70 |
| Ochrona               | IP 20         |

## Testy / dopuszczenia


|     |          |
|-----|----------|
| EMC | EN 50295 |
|-----|----------|



Moduł AS-i do zabudowy w szafie sterowniczej

CabinetModule 4DO T C

| Klasyfikacja AS-i               |                                                                         |                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| AS-i profil                     |                                                                         | S-8.0               |
| Konfiguracja AS-i E_A           | [hex]                                                                   | 8                   |
| AS-i_ID_kod                     | [hex]                                                                   | 0                   |
| Dane mechaniczne                |                                                                         |                     |
| Typ montażu                     | Montaż na szynie DIN i płycie montażowej; zabudowa modułowa             |                     |
| Materiał                        | PA; PVC                                                                 |                     |
| Wyświetlacze / elementy robocze |                                                                         |                     |
| Wyświetlacz                     | Stan wyjścia                                                            | LED, kolor żółty    |
|                                 | działanie                                                               | LED, kolor zielony  |
|                                 | zwarcie                                                                 | LED, kolor czerwony |
| Uwagi                           |                                                                         |                     |
| Uwagi                           | Nie podłączać żadnego z następujących pinów do zewnętrznego potencjału: |                     |
|                                 | I-, I+, I1, I2, I3, I4                                                  |                     |
|                                 | Piny są połączone elektrycznie z przewodem AS-i.                        |                     |
| Sztuk w opakowaniu              | 1 szt.                                                                  |                     |
| Połączenie elektryczne          |                                                                         |                     |
| Podłączenie                     |                                                                         |                     |



|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| A+      | AS-i+                                |
| A-      | AS-i -                               |
| E+      | zasilanie siłownika +24V             |
| E-      | zasilanie siłownika 0V               |
| O1...O4 | Wyjście przełączające Aktuator 1...4 |