




Moduł AS-Interface

Moduloberteil aktiv, 4E 200mA,

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC5205
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



1 powierzchnia do opisu



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Pobór prądu	[mA]	< 235
Wejścia / wyjścia		
Liczba wejść i wyjść		Liczba wejść binarnych: 4
Wejścia		
Liczba wejść binarnych		4
Obwód wejść binarnych		PNP
Zasilanie wejść		AS-i
Zasilanie	[V]	20...30
Maksymalna obciążalność wejść łącznie	[mA]	200
Prąd wejściowy Wysoki	[mA]	> 5
Prąd wejściowy Niski	[mA]	< 1,5
Poziom przełączania Wysoki	[V]	> 10
Wejścia cyfrowe zabezpieczone przeciwzwarciowo		tak
Wyjścia		
Wykonanie elektryczne		AS-i

