


Moduł AS-i podświetlanych przycisków]

Moduloberteil aktiv,

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



- 1 powierzchnia do opisu
2 przycisk / LED niebieski
3 przycisk / LED niebieski



Dane elektryczne					
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC			
Pobór prądu	[mA]	< 55			
Wyjścia					
Wykonanie elektryczne		AS-i			
Warunki pracy					
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60			
Ochrona		IP 67			
Testy / dopuszczenia					
EMC		EN 50295			
Klasyfikacja AS-i					
AS-i profil		S-3.F			
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	3			
AS-i_ID_kod	[hex]	F			
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	przycisk	2	1	-	-
	LED	-	-	2	1
Dane mechaniczne					
Typ montażu		Interfejs AS-i do dolnych części modułów FC i SC			
Materiał		PBT			

**Moduł AS-i podświetlanych przycisków]**

Moduloberteil aktiv,

Uwagi	
Uwagi	Przyciski (typ EAO 84) zapewniają ochronę przed przypadkowym dotknięciem. Obudowa i przyciski można oznakować.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.
Połączenie elektryczne	
styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG:	