




Moduł AS-i podświetlanych przycisków]

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



- 1 powierzchnia do opisu
- 2 LED
- 3 przycisk / LED
- 4 przełącznik z kluczem



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	55
Wejścia		
Zasilanie wejść		AS-i
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...60
Temperatura składowania	[°C]	-40...85
Ochrona		IP 40; (z osłoną ochronną: IP 54)
Testy / dopuszczenia		
EMC	EN 50295	
Klasyfikacja AS-i		
Wersja AS-i		2.1
Rozszerzony tryb adresowania		tak
Profil mastera AS-i		M2; M3; M4
AS-i profil		S-B.A.E
Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	B
AS-i_ID_kod	[hex]	A.E



Moduł AS-i podświetlanych przycisków]

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

Certyfikat AS-i	49202				
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	przypisanie	nieużywany	LED	przełącznik z kluczem	przycisk

Dane mechaniczne	
Waga	[g] 117,5
Typ montażu	Interfejs AS-i do dolnych części modułów FC i SC
Materiał	PBT

Wyświetlacze / elementy robocze	
Wyświetlacz	działanie LED, kolor zielony
	Błąd LED, kolor czerwony

Uwagi	
Uwagi	Przyciski (typ EAO 84) zapewniają ochronę przed przypadkowym dotknięciem.
	Obudowa i przyciski można oznakować.
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne	
styki kontaktowe do dolnej części modułu, FK / PG:	