
# AC2215

## Repeater AS-i

SmartLine25 AS-i Repeater

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny




1 złącze typu COMBICON z zaciskami śrubowymi opcjonalnie

CE

| | | |
|---|---|---|
| **Aplikacja** | | |
| Aplikacja | | Wydłużenie sieci AS-i o kolejne 100m |
| **Dane elektryczne** | | |
| Napięcie znamionowe DC | [V] | 26,5...31,6 |
| Maks. pobór prądu z sieci AS-i | [mA] | 2 |
| Monitorowanie podnapięciowe | | nie |
| **Wyjścia** | | |
| Wykonanie elektryczne | | AS-i |
| Separacja galwaniczna | | tak |
| **Warunki pracy** | | |
| Temperatura otoczenia | [°C] | 0...55 |
| Ochrona | | IP 20 |
| **Testy / dopuszczenia** | | |
| EMC | | EN 50295 |
| **Dane mechaniczne** | | |
| Obudowa | | Montaż na szynie DIN |
| Materiał | | PA 6.6 |

# AC2215

## Repeater AS-i


**SmartLine25 AS-i Repeater**

| Wyświetlacze / elementy robocze | | |
|---|---|---|
| Wyświetlacz | działanie | 2 x LED, kolor zielony |
| | zwarcie | 2 x LED, kolor czerwony |

| Uwagi | |
|---|---|
| Uwagi | Ten repeater AS-i nie ma przypisanego adresu slave. |
| | Całkowita liczba slave przypisanych do mastera AS-i nie ulega zmianie |
| | Repeater nie wymaga żadnej nastawy parametrów. |
| Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |

## Połączenie elektryczne

Podłączenie




| | |
|---|---|
| A1+ | AS-i + string 1 |
| A1- | AS-i - string 1 |
| A2+ | AS-i + string 2 |
| A2- | AS-i - string 2 |