


Podwójny czujnik AS-i do zaworów pneumatycznych

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC2315

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



1 czujnik 1
2 czujnik 2



Cechy produktu

Strefa działania	[mm]	4
Wymiary	[mm]	55 x 60 x 35

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
--------------------	-----	----------------

Strefa działania

Strefa działania	[mm]	4
------------------	------	---

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-20...70
Ochrona		IP 67

Klasyfikacja AS-i

Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7
-----------------------	-------	---



Podwójny czujnik AS-i do zaworów pneumatycznych

DUAL SENSOR T4 2SI M12

AS-i_ID_kod	[hex]	F
Certyfikat AS-i		15102

Dane mechaniczne

Montaż		montaż niezabudowany
Wymiary	[mm]	55 x 60 x 35
Materiał		PBT

Wyświetlacze / elementy robocze


Wyświetlacz	Stan wyjścia	2 x LED, kolor żółty
-------------	--------------	----------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4305 / 303)



Podłączenie

