




Moduł AS-i podświetlanych przycisków]

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR



- 1 LED
- 2 przyciski 2 / LED 2
- 3 przyciski 1 / LED 1
- 4 powierzchnia do opisu



Aplikacja

Aplikacja	montaż obiektowy
-----------	------------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i [mA]	55

Wejścia

Zasilanie wejść	AS-i
-----------------	------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...60
Temperatura składowania [°C]	-40...85
Ochrona	IP 67

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	

Klasyfikacja AS-i

Wersja AS-i	2.11; 3.0
Rozszerzony tryb adresowania	tak
Profil mastera AS-i	M2; M3; M4
AS-i profil	S-7.A.E



Moduł AS-i podświetlanych przycisków]

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

Konfiguracja AS-i E_A	[hex]	7			
AS-i_ID_kod	[hex]	A.E			
Certyfikat AS-i		133801			
Bity danych	Bit danych	D0	D1	D2	D3
	LED 1	DO-0	-	-	-
	LED 2	-	DO-1	-	-
	przyciski 1	DI-0	-	-	-
	przyciski 2	-	DI-1	-	-

Dane mechaniczne

Waga	[g]	133
Typ montażu		Montaż na szynie DIN
Wymiary	[mm]	89,6 x 46 x 45
Materiał		PA

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	działanie	LED, kolor zielony
	Błąd	LED, kolor czerwony
Elementy wykonawcze	2	swobodnie programowalne podświetlane klawisze funkcyjne

Połączenie elektryczne

Podłączenie modułu	M12
--------------------	-----

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne



1	AS-i +
3	AS-i -