


Wzmacniacz światłowodowy AS-i

SmartL25 AS-i FO-Repeater



- 1 Złącze z zaciskami sprężynowymi
 2 powierzchnia do opisu
 3 montaż na szynie DIN



Aplikacja

Aplikacja	Rozszerzenie sieci AS-i za pomocą światłowodów do max. 3200 m
-----------	---

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. pobór prądu z sieci AS-i	[mA]	60

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...70
Temperatura składowania	[°C]	-25...75
Maks. wilgotność względna powietrza	[%]	90; (bez kondensacji)
Maks. wysokość nad poziomem morza	[m]	2000
Ochrona		IP 20
Stopień zabrudzenia		2

Testy / dopuszczenia



EMC	EN 62026-2	
Dopuszczenie UL	Ta	-25...70 °C
	Typ obudowy	IP20
	Zasilanie	Low Voltage / Limited Energy
	Numer UL	E205959



Wzmacniacz światłowodowy AS-i

SmartL25 AS-i FO-Repeater

Dane mechaniczne		
Waga	[g]	162,5
Typ montażu		Montaż na szynie DIN
Materiał		PA 6.6
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	działanie	1 x LED, kolor zielony
Akcesoria		
Dostarczane elementy		Konektor Combicon
Uwagi		
Uwagi		Do pracy wymagany jest dodatkowy zasilacz AS-i.
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		
Podłączenie		



A+	AS-i +
A-	AS-i -
T1	Połączenie do zakończenia magistrali
T2	Połączenie do zakończenia magistrali