


Dolna część modułu AS-i

ASI-MODUL-UNTERTEIL PG

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: AC5101

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



1 blokada

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
--------------------	-----	----------------

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
Obciążalność styku	< 4 A

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 65

Dane mechaniczne

Typ montażu	Montaż na szynie DIN i płycie montażowej	
Wymiary	[mm]	45 x 82,5 x 33
Materiał	PBT	

Uwagi

Uwagi	najwyżej 4 połączenie śrubowe wychodzących kabli dla dowolnego typu trójnika albo czwórnik
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: ...2,5 mm²