


Dolna część modułu AS-i

EMS-BASE RC ST SET



1 blokada

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
--------------------	-----	----------------

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
Obciążalność styku	< 4 A

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 65

Dane mechaniczne

Waga	[g]	115,2
Typ montażu		Montaż na szynie DIN i płycie montażowej
Materiał		PBT

Akcesoria

Dostarczane elementy	płaskie uszczelki kablowe: 2, NBR Dławiki kablowe: 3 Zaślepki: 3 Nakrętka heksagonalna: 4
Akcesoria (opcjonalne)	osłona:, do modułów AS-i, AC3000 wkładka ze stykami śrubowymi:, AC5007

Uwagi

Uwagi	do 4 portów M20 dla dowolnego typu trójnika albo czwórnik
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

AC5031



Dolna część modułu AS-i

EMS-BASE RC ST SET

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: ...2,5 mm²