


Dolna część modułu AS-i

EMS-BASE RC ST



1 blokada

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	26,5...31,6 DC
--------------------	-----	----------------

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	AS-i
Obciążalność styku	< 4 A

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 65

Dane mechaniczne

Waga	[g]	70,5
Typ montażu		Montaż na szynie DIN i płycie montażowej
Wymiary	[mm]	45 x 82,5 x 33
Materiał		PBT

Akcesoria

Akcesoria (opcjonalne)	osłona:, do modułów AS-i, AC3000 wkładka ze stykami śrubowymi:, AC5007
------------------------	---

Uwagi

Uwagi	do 4 portów M20 dla dowolnego typu trójnika albo czwórника W przypadku montażu na szynie DIN należy wyciągnąć śrubę blokującą na zewnątrz za pomocą odpowiedniego narzędzia (np. śrubokręta).
Sztuk w opakowaniu	1 szt.

AC5101



Dolna część modułu AS-i

EMS-BASE RC ST

Połączenie elektryczne

zaciski śrubowe: ...2,5 mm²