ANT960

Antena RFID-UHF

DTRUHFA_AERWKOTN04



Dane elektryczne		
Maks. moc wejściowa	[mW]	1000
Częstotliwość robocza	[MHz]	902...928 (FCC)
Podłączenia anteny		1; (Gniazdo TNC)
Polaryzacja		kołowa
Moc transmisji ERP	[mW]	3981
Wzomcnienie anteny	[dB]	8,5
Impedancja	[Ω]	50
Strefa działania		
Kąt apertury	[°]	65
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...70
Temperatura składowania	[°C]	-40...85
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	2406,5
Obudowa		prostopadłościan
Wymiary	[mm]	300 x 300 x 79
Materiał		obudowa: aluminium; Gniazdo TNC: Mosiądz / PTFE; Zatyczka ochronna: sztuczne tworzywo;
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.