




Wzmacniacz przełączający

N605/110VAC/0,8A

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: DN1020

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne		
Częstotliwość znamionowa AC	[Hz]	47...63
Napięcie wyjścia	[V]	ustawiane
Tolerancja napięcia wyjściowego	[%]	5
Maks. prąd wyjściowy przy min. napięciu wyjściowym	[A]	0,8
Liczba obwodów wyjściowych		1
Wyjścia		
Zabezpieczenie przed zwarciami		tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	0...50
Ochrona		IP 40
Dane mechaniczne		
Materiał		sztuczne tworzywo
Wyświetlacze / elementy robocze		
Wyświetlacz	Napięcie wyjścia	2 x LED, kolor zielony

DN0512



Wzmacniacz przełączający

N605/110VAC/0,8A

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne

zaciski: ...4 mm²

Podłączenie

