

DN2003




Zasilacz impulsowy 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/10A

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: DN4013

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne		
Napięcie znamionowe AC	[V]	< 230
Częstotliwość znamionowa AC	[Hz]	47...63
Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC	[V]	88...132 / 187...264
Klasa ochrony		I
Maks. czas rozruchu	[ms]	35
Czas rozruchu	[s]	35
Tolerancja napięcia wyjściowego	[%]	2
Maks. prąd wyjściowy przy min. napięciu wyjściowym	[A]	10
Liczba obwodów wyjściowych		1
Maks. tętnienie resztkowe	[%]	1
Obniżenie wartości znamionowych	[W/K]	1 (60...70 °C)
Wyjścia		
Zabezpieczenie przed zwarciami		tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem		tak



Zasilacz impulsowy 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/10A

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	0...60
Ochrona		IP 20

Dane mechaniczne

Materiał	aluminium
----------	-----------

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Funkcja	LED, kolor zielony
-------------	---------	--------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

zaciski: ...2.5 mm²

Podłączenie

