



Zasilacz impulsowy 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie znamionowe AC	[V]	< 230
Częstotliwość znamionowa AC	[Hz]	47...63
Napięcie wejściowe DC	[V]	210...375
Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC	[V]	85...132 / 176...264
Klasa ochrony		I; (IEC 61140)
Maks. czas rozruchu	[ms]	20
Czas rozruchu	[s]	< 20
Tolerancja napięcia wyjściowego	[%]	1...5
Maks. prąd wyjściowy przy min. napięciu wyjściowym	[A]	4
Liczba obwodów wyjściowych		1
Maks. tętnienie resztkowe	[%]	0,1
Obniżenie wartości znamionowych	[W/K]	3 (60...70 °C)

Wyjścia

Zabezpieczenie przed zwarciem	tak
-------------------------------	-----



Zasilacz impulsowy 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

Zabezpieczenie przed przeciążeniem	tak
------------------------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-10...60
Ochrona	IP 20

Testy / dopuszczenia

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Dane mechaniczne

Waga [g]	696
Typ montażu	szyna; (TH35 (EN 60715))
Wymiary [mm]	131 x 65 x 107
Materiał	aluminium

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Napięcie wyjściowe	1 x LED, kolor zielony
-------------	--------------------	------------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

zaciski: 1.5...6 mm²

Podłączenie

