


# E3M120



## Przewód łączeniowy

MCI CONNECTION CABLE 0.25M



### Aplikacja

Konstrukcja możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

### Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] < 25 AC / < 60 DC

### Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...105

Ochrona IP 67

### Dane mechaniczne

Waga [g] 39,55

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi tak

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi Promień gięcia do montażu stałego  $\geq 40$  mm

### Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

### Połączenie elektryczne

Przewód: 0,25 m, TPU, czarny