


E3M132



Przewód z gniazdem

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M



Aplikacja

Konstrukcja styki pozłacane; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] < 25 AC / < 60 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...85

Ochrona IP 68

Dane mechaniczne

Waga [g] 309,7

Wymiary [mm] 15,5 x 15,5 x 43,9

Materiał PUR

Odlewany materiał obudowy PUR

Materiał nakrętki cynk odlewany ciśnieniowo

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi tak

Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi Promień gięcia do montażu stałego ≥ 30 mm

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

E3M132



Przewód z gniazdem


POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR, czarny, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo; Styki: pozłacane



Podłączenie

