


E3R100



Przewód łączeniowy

HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 2,0M



Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 50 AC / < 60 DC
Klasa ochrony	III
Tłumienie [dB/m]	1,6
Rezystancja wewnętrzna (Ri) [Ω]	50; (± 3 %)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-10...60
Temperatura w czasie pracy [°C]	-10...60
Ochrona	IP 54

Dane mechaniczne

Waga [g]	91,62
Minimalny promień zgięcia [mm]	16,5; (pojedynczy; 15 x 3,3 mm min. 10 x średnica kabla)
Materiał	obudowa: : PBT-GF20

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne - kamera 2D/3D

Konektor: 1 x HFM-Dual, prosty

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, czarny, Ø 3,3 mm

Połączenie elektryczne - Procesor Video

Konektor: 2 x HFM-Single, prosty