


Przewód z gniazdem

ADOGF030MSS0010A03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 60 AC / < 75 DC
Klasa ochrony	III

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...90
Ochrona	IP 67

Dane mechaniczne

Materiał	TPU
Odlewany materiał obudowy	TPU
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PUR / PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany





Przewód z gniazdem

ADOGF030MSS0010A03

Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BK =	brązowy
BU =	czarny
	niebieski