


Wtyk montażowy

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)



1 O-ring



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC/DC
Maks. całkowity prąd obciążenia	[A]	4; (...40 °C)

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...85
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Waga	[g]	17,1
Wymiary	[mm]	18 x 18 x 20
Gwint montażowy		PG 9
Materiał		cynk odlewany ciśnieniowo niklowany
Odlewany materiał obudowy		cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------



Wtyk montażowy

ESTGH040MSS00,5E04 (PG9)

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany



Podłączenie

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =
BN =
BU =
WH =

Kolory żył :
czarny
brązowy
niebieski
biały