


Przewód z gniazdem

ADOGH040MSS0015G04

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Konstrukcja

kabel ekranowany

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Klasa ochrony

III

Maks. całkowity prąd obciążenia

[A]

4

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...70

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Waga

[g]

578,8

Wymiary

[mm]

15 x 15 x 46,5

Materiał

TPU

Odlewany materiał obudowy

TPU

Materiał nakrętki

mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

E10420



Przewód z gniazdem

ADOGH040MSS0015G04

Połączenie elektryczne

Przewód: 15 m, PVC, czarny, Ø 5 mm, ekranowany; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm;
Ekranowany przewód łączeniowy: ekran nie jest podłączony



Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BK =	brązowy
BU =	czarny
WH =	niebieski
	biały