


Przewód z gniazdem

ADOGH040MSS0005G04

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Konstrukcja	kabel ekranowany
-------------	------------------

Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V]	< 50 AC / < 60 DC
Klasa ochrony	III

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]	-25...70
Ochrona	IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary [mm]	15 x 15 x 43
Materiał	TPU
Odlewany materiał obudowy	TPU
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------



Przewód z gniazdem


ADOGH040MSS0005G04

Połączenie elektryczne


Przewód: 5 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm, ekranowany; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm;
Ekranowany przewód łączeniowy: ekran nie jest podłączony



Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BK =	brązowy
BU =	czarny
WH =	niebieski
	biały