




Przewód z gniazdem

ADOGH040MSS0015A04

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC / < 300 DC
--------------------	-----	---------------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	15 x 15 x 43
Materiał		TPU
Odlewany materiał obudowy		TPU
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 15 m, PUR / PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm ² (32 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, niklowany
--






Przewód z gniazdem

ADOGH040MSS0015A04

Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BK =	brązowy
BU =	czarny
WH =	niebieski
	biały