




Wtyk montażowy

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



1 O-ring

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 55 DC
--------------------	-----	---------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
-----------------------	------	----------

Ochrona		IP 67
---------	--	-------

Dane mechaniczne

Gwint montażowy		PG 13.5
-----------------	--	---------

Materiał		mosiądz niklowany
----------	--	-------------------

Odlewany materiał obudowy		mosiądz, niklowany
---------------------------	--	--------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,05 m, PVC; 2 x 0,34 mm ²
--

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: mosiądz, niklowany



E10436



Wtyk montażowy

ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)

Podłączenie

1 BK

4 WH

BK =
WH =

Kolory żył :
czarny
biały