


# E10438



## Przewód z gniazdem

ADOAH042MSS0025A03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



| Dane elektryczne                |              |                        |
|---------------------------------|--------------|------------------------|
| Napięcie zasilania              | [V]          | 10...30 DC             |
| Wyjścia                         |              |                        |
| Wykonanie elektryczne           |              | PNP                    |
| Warunki pracy                   |              |                        |
| Temperatura otoczenia           | [°C]         | -25...90               |
| Ochrona                         |              | IP 67                  |
| Dane mechaniczne                |              |                        |
| Wymiary                         | [mm]         | 27 x 15 x 39           |
| Materiał                        |              | TPU przezroczysty      |
| Odlewany materiał obudowy       |              | TPU, przezroczysty     |
| Materiał nakrętki               |              | mosiądz, niklowany     |
| Wyświetlacze / elementy robocze |              |                        |
| Wyświetlacz                     | Stan wyjścia | 1 x LED, kolor żółty   |
|                                 | działanie    | 1 x LED, kolor zielony |
| Uwagi                           |              |                        |
| Sztuk w opakowaniu              |              | 1 szt.                 |



## Przewód z gniazdem

ADOAH042MSS0025A03

### Połączenie elektryczne

Przewód: 25 m, PUR / PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, przezroczysty; Nakrętka: miedź, niklowany; Moment dokręcający: 0,5 Nm



### Podłączenie



|      |              |
|------|--------------|
| BN = | Kolory żył : |
| BK = | brązowy      |
| BU = | czarny       |
|      | niebieski    |