



Przewód z gniazdem

ADOAF032MSS0020A03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
Klasa ochrony		III

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
-----------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	17 x 10 x 26
Materiał		TPU przezroczysty
Odlewany materiał obudowy		TPU, przezroczysty
Materiał nakrętki		mosiądz, niklowany

Wyświetlacze / elementy robocze

Wyświetlacz	Stan wyjścia	1 x LED, kolor żółty
	działanie	1 x LED, kolor zielony

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

E10453



Przewód z gniazdem

ADOAF032MSS0020A03

Połączenie elektryczne

Przewód: 20 m, PUR / PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, przezroczysty; Nakrętka: miedź, niklowany



Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BK =	brązowy
BU =	czarny
	niebieski