

Przewód z gniazdem

ADOAH042MSS0010F03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...30 DC
--------------------	-----	------------

Wyjścia

Wykonanie elektryczne	PNP
-----------------------	-----

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
-----------------------	------	----------

Ochrona	IP 67
---------	-------

Dane mechaniczne

Wymiary	[mm]	27 x 15 x 39
---------	------	--------------

Materiał	TPU przezroczysty
----------	-------------------

Odlewany materiał obudowy	TPU, przezroczysty
---------------------------	--------------------

Materiał nakrętki	mosiądz, przeciwdhezyjna
-------------------	--------------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

E10491



Przewód z gniazdem

ADOAH042MSS0010F03

Połączenie elektryczne

Przewód: 10 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; irradiated; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU, przezroczysty; Nakrętka: miedź, przeciwadhezyjna



Podłączenie



BN =
BK =
BU =

Kolory żył :
brązowy
czarny
niebieski