




Przewód z gniazdem

ADOAH040ZDS0002A03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EVC004
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC/DC
--------------------	-----	-------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Materiał	PUR
Odlewany materiał obudowy	PUR
Materiał nakrętki	cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR / PVC, czarny, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowy; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany






Przewód z gniazdem

ADOAH040ZDS0002A03

Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BK =	brązowy
BU =	czarny
	niebieski