




Przewód z gniazdem

ADOAH040ZDS0005A03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC/DC
--------------------	-----	-------------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
-----------------------	------	----------

Ochrona		IP 67
---------	--	-------

Dane mechaniczne

Materiał		PUR
----------	--	-----

Odlewany materiał obudowy		PUR
---------------------------	--	-----

Materiał nakrętki		cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany
-------------------	--	--------------------------------------

Uwagi

Sztuk w opakowaniu		1 szt.
--------------------	--	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 5 m, PUR / PVC, czarny, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, kątowny; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany






Przewód z gniazdem

ADOAH040ZDS0005A03

Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BK =	brązowy
BU =	czarny
	niebieski