




Przewód z gniazdem

ADOGH040ZDS0002A03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: EVC001
Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC/DC
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-25...90
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	15 x 15 x 47
Materiał		PUR
Odlewany materiał obudowy		PUR
Materiał nakrętki		cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

E10498



Przewód z gniazdem

ADOGH040ZDS0002A03

Połączenie elektryczne

Przewód: 2 m, PUR / PVC, czarny, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany



Podłączenie



BN = Kolory żył :
BK = brązowy
BU = czarny
 niebieski