

E10521




Przewód z gniazdem

ADOGH040MSS0002F03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E10915

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] < 250 AC / < 300 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -25...90

Ochrona IP 67

Dane mechaniczne

Wymiary [mm] 15 x 15 x 43

Materiał TPU

Odlewany materiał obudowy TPU

Materiał nakrętki mosiądz, przeciwdhezyjna

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

E10521



Przewód z gniazdem


ADOGH040MSS0002F03

Połączenie elektryczne


Przewód: 2 m, PVC, kolor pomarańczowy, Ø 5 mm; irradiated; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: mosiądz, przeciwdhezyjna



Podłączenie



BN = Kolory żył :
BK = brązowy
BU = czarny
 niebieski