


Przewód z gniazdem

ADOGF030PLS0005A03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E11487

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	10...55 DC
Klasa ochrony		III

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...85
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Materiał	PUR
Odlewany materiał obudowy	PUR
Materiał nakrętki	mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------



Przewód z gniazdem


ADOGF030PLS0005A03

Połączenie elektryczne


Przewód: 5 m, PUR / PVC, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M8, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PUR; Nakrętka: mosiądz, niklowany



Podłączenie



BN =	Kolory żył :
BK =	brązowy
BU =	czarny
	niebieski