




Przewód z gniazdem

ADOGH040MSS0010E03

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	< 250 AC / < 300 DC


Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...70
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne		
Wymiary	[mm]	15 x 15 x 35
Materiał		PA 6.6
Odlewany materiał obudowy		PA 6.6
Materiał nakrętki		POM

Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.

Połączenie elektryczne		
Przewód: 10 m, PVC, kolor żółty, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22		

Połączenie elektryczne - Gniazdo		
Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: PA 6.6; Nakrętka: POM		






Przewód z gniazdem

ADOGH040MSS0010E03

Podłączenie



BK =	Kolory żył :
BN =	czarny
BU =	brązowy
	niebieski